

EA950XH仕様

微調整アタッチメント

◆仕様

アジャスト範囲	パッドサイズ
0～8 mm	120 φ

◆特長

- ガラス板が正確な位置で固定できるようにハンドルで微調整できます。
- 偏芯になっているため 8mmまで調整できます。
- 高い粘着力のある接着剤を既に付けてあるガラス板は前もってセットされた偏芯サクシヨンストラップに沿って簡単に置く事ができます。
- ガラス板は偏芯サクシヨンストラップに対して位置づけて手で支え、そして偏芯サクシヨンストラップを微調整する事によって正しく再位置決めできます。

